



波兰VIGO探测器

公司网站: <http://www.vigo.com.pl/>

VIGO公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

红外探测器

VIGO公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。



VIGO-2000探测器



VIGO-2000探测器



VIGO-2000探测器



VIGO-2000探测器



VIGO-2000探测器

产品介绍:

型号名称	探测波段	探测波段	探测波段
PI-200	0.5-12μm	PI-200	0.5-12μm

0/0 page

型号名称	探测波段	探测波段	探测波段
PI-200	0.5-12μm	PI-200	0.5-12μm
PI-200	0.5-12μm	PI-200	0.5-12μm
PI-200	0.5-12μm	PI-200	0.5-12μm
PI-200	0.5-12μm	PI-200	0.5-12μm
PI-200	0.5-12μm	PI-200	0.5-12μm
PI-200	0.5-12μm	PI-200	0.5-12μm
PI-200	0.5-12μm	PI-200	0.5-12μm
PI-200	0.5-12μm	PI-200	0.5-12μm
PI-200	0.5-12μm	PI-200	0.5-12μm
PI-200	0.5-12μm	PI-200	0.5-12μm

0/0 page



美国EOS产品

公司网站: <http://www.eos.com>

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

EOS公司生产的光电探测器在0~12μm的波段内工作, 具有优异的温度稳定性和精度, 特别适用于科研、工业和安防领域。

0/0 page

Part Number	Active Area	Detector Type	Wavelength Range (μm)	Resolution (μm)	Response Time (μs)	Operating Temp (°C)
UHS-050	5mm	0.504800mm	50	<0.001	1000	0.00
UHS-050-100	5mm	0.50	>1000	<0.001	1000	0.00
S-150	10mm	0.504800mm	10	<0.001	1000	0.00
S-150-100	10mm	0.50	>1000	<0.001	1000	0.00
UHS-100	10mm	0.504800mm	10	<0.001	1000	0.00
UHS-100-100	10mm	0.50	>1000	<0.001	1000	0.00
S-110	11mm	0.504800mm	10	<0.001	1000	0.00
UHS-110	11mm	0.504800mm	10	<0.001	1000	0.00

EOS产品

(探测器参数请参考表格)



Part Number	Active Area	Detector Type
S-100-05	1mm	SiC (0.5, 10, 100, 1000)
S-100-05-10	1mm	SiC (0.5, 10, 100, 1000)
S-100-05-100	1mm	SiC (0.5, 10, 100, 1000)
S-100-05-1000	1mm	SiC (0.5, 10, 100, 1000)
S-100-05-10000	1mm	SiC (0.5, 10, 100, 1000)
S-100-05-100000	1mm	SiC (0.5, 10, 100, 1000)

EOS产品

(探测器参数请参考表格)



Part Number	Active Area	Detector Type
S-050-05	1mm	SiC (0.5, 10, 100, 1000)
S-050-05-10	1mm	SiC (0.5, 10, 100, 1000)
S-050-05-100	1mm	SiC (0.5, 10, 100, 1000)
S-050-05-1000	1mm	SiC (0.5, 10, 100, 1000)
S-050-05-10000	1mm	SiC (0.5, 10, 100, 1000)
S-050-05-100000	1mm	SiC (0.5, 10, 100, 1000)

0/0 page


FA7-ICF65	超能邊水磨輪特性
FA7-ICF65	超能咬合分機特性
FA7-STF65	可於0.2um至1.0um範圍內調整研磨粒徑與切削的維持性

4. 增强型测试系统

[illegible]

型号	产加成本	主要用途	型号	产加成本	主要用途
175-B		电子光 度测试	175T		电子体 积测试 仪器 的测量
175-A		电子体 积测量			

5. 目錄檢索



4. 红外光谱法



12/ page

 INFRARED SYSTEMS DEVELOPMENT

ISDC公司

[illegible]

一、異体

腔式电阻炉			
型号	尺寸	温度范围	效率
IR-274	2.25 inch	50°C-1200°C	0.99±0.01%
IR-563	1 inch	50°C-1050°C	0.99±0.01%
IR-564	1 inch	50°C-1200°C	0.99±0.01%
IR-616	0.4 inch	50°C-1050°C	0.99±0.01%
IR-508	0.25 inch	50°C-1050°C	0.99±0.01%

測試條件			
型號	乳料	溫度條件	測試率
8-140	10×10×300mm±0.5mm	230°C	0.5s ± 0.02s
8-160	10×10×300mm±0.5mm	300°C	0.5s ± 0.02s
8-180	10×10×300mm±0.5mm	350°C	0.5s ± 0.02s
18-3100-2000	20×20×150mm±0.5mm	-50°C至300°C	0.5s ± 0.02s

二、前置放大器



13/ page 40

型番	型式	特徴	価格
WCT-000	PC/HuCeLi	1.51μ - 150kΩ	50-1000
WCT-0000C	PC/HuCeLi	0.2 - 150kΩ	50-1000
WCT-0000	PC/HuCeLi	1.51μ - 150kΩ	500-4000
WCT-0000H	PC/HuCeLi	500kΩ - 1.5MΩ	50-1000
FWCT-1000	PC/HuCeLi	1.51μ - 150kΩ	5-100
WCTAnn	IC/PC/HuCeLi	5μV DC - 100kΩ	2-1000
NS5-1000	PrintSb	1.5μV - 200kΩ	5-100
NS5-1000C	PrintSb	0.2 - 100kΩ	5-100
NS5-1000-G	PrintSb/Carbon	500kΩ - 1.5MΩ	15-100
NS5-1000-H	PrintSb/Carbon	1.5kΩ - 1.5MΩ	7.5-100
FWO-1000	OTCS and UIC03	1.5μV - 150kΩ	50-1000
FB-R09	Sb/ThSi	1.51μ - 20kΩ	2-200
NS5S-1000		1.51μ - 20kΩ	2-100

【用法】(用量酌减):

8-762	1.551415 70.0001-0	用于 8-508 和 8-510 零件
8-563	1.051415 18.0001-0	用于 8-508 和 8-510 零件

德世社冲层集系校

型号	标准名称	生产日期	检测人/数量
IR-3278	ACT-REG-S/A00/P15	12	56
IR-3416	ACT-REG-S/A00/P15	04	56
IR-3119	ACT-REG-S/A00/P15	10.8	0
IR-0156	ACT-REG-S/A00/P15	21.6	0

紅外線測溫測試系統

UDS-1800 四式轉角光學紅外線儀器
ALP-304 三維雷射座標儀/3C 雷射座標儀

9408 11/11/2014

- 高分辨率
- 采用非门控曝光方式使图像中心曝光均匀
- 一个系统能够同时记录多幅连续图像
- 通过控制曝光时间和光源强度可得到从0.4-20m
- 图像放大或缩小及图像处理



14 page



美国OceanOptics厂家

美国Veeva Systems公司拥有由美国FDA认证的、世界最大的药物研发过程中国际化的研发数据系统。除美国外，在美国之外，越南是主要业务市场，其他地区，生命科学、制药、以及零售医药的IT服务市场。另外，在医药技术产品市场领先，化学原料、医药信息、生物、制药及生物元件。作为世界主要的医药信息提供商，自1983年在美国上市共推出了近20

在作为美国DesignOffice在中国的代理，我们拥有一支专业的销售团队，为您提供最好的产品和服务。同时，我们拥有四个分公司，服务您的任何需求。

产品应用领域

紫外线剂量	上升和下降太阳辐射剂量	食品包装材料	气体压力监测
紫外线灯	LED灯	紫外线灯	LED系统
传感器	颜色传感器	紫外线传感器	UVS传感器

产品介绍:

[illegible]

产品	描述	光驱分辨率
	带有硬盘驱动器、Turbo安全光驱 7400系列、24倍速刻录器 14MB缓存，8倍速光盘 支持高达20x-1000x USB接口，可20倍速 烧录光盘到DVD-R	0.25-10nm

13/ page 44

产品	概述	光分辨率
 HR系列高分辨率CCD摄像机	外置交叉Corony-Thornal光学设计 高分辨率CCD Toshiba/SONY视场CCD 14种光谱、6种灵敏度设定 焦距从200-1000mm USB接口、RS232传输 最小分辨率0.5线/mm	0.00-5.4mm
 GA5000S数字CCD摄像机	点电荷型阵列照像的IT-CCD 像素数高达8K 外置交叉Corony-Thornal光学设计 14种光谱、6种灵敏度设定 焦距范围200-1130mm USB接口、RS232传输 最小分辨率0.5线/mm	0.14-7.3mm
 HR系列数字CCD摄像机	高帧速率的HiVideo帧频范围 2种光谱、2种灵敏度设定 焦距200-1070mm, 900-2100mm 8K-3.550mm 最小分辨率0.5线/mm USB接口、RS232传输	7.5-25.0mm
 JA2 CCD摄像机	1620像元阵列、光栅有缺口的电荷 Jet CLIC显示器 Jet 16 以太网网络传输模块 Jet 160 4兆字节内存模块	0.2-1.0mm
 MA700 CCD摄像机	高帧速率的IT-CCD 800万像素 14种光谱、6种灵敏度的选择 最大焦距也可采用有视场的系列通过 软件控制0.5mm USB接口	-0.025mm

McPHERSON

美国MCP公司

美国MCP公司的光谱仪设备涵盖从红外(Infrared)到可见光(Visible)和紫外(Ultraviolet)光谱长度范围所有光谱领域,从小型光谱仪到20多吨重30多米长的大型光谱仪。部署的只在光学研究的各个领域。我们专门研制开发新设备系统,以满足客户特殊设计制造要求。

—, UV Visible and Infrared紫外, 可见, 中远红外

	型号规格	额定电压	功率	重量	技术特点
2013年		35mm-70mm	0.02-0.05cm	350mm	766方的设计尺寸，密封性好，可调节的灵敏度（调、温度调节），双灯照明
2014年		35mm-70mm	0.009-0.05cm	180mm	766方的设计，密封性好，可调节的灵敏度（调、温度调节），双灯照明
2015年		35mm-70mm	0.7-3.7cm	200mm	766方的设计，密封性好，可调节的灵敏度（调、温度调节），双灯照明

二、Vacuum Ultraviolet(真空紫外波段光谱仪)

	型号规格	通孔间距	分档率	角度	技术参数
22.2mm中心距		30mm~50.0mm	0.16~0.1mm	200mm	1/16.52英寸设计系列 通孔间距: 0.16mm至 0.1mm, 0.08mm至 0.1mm, 0.08mm至 0.1mm, 0.08mm至 0.1mm
21.9mm		30mm~70mm	0.33~2.4mm	500mm	1/16.52英寸设计系列 通孔间距: 0.33mm至 2.4mm, 0.33mm至 2.4mm, 0.33mm至 2.4mm
22.1mm		30mm~1.2mm	0.005~0.06mm	1000mm (可定制: 1in, 2in, 3in)	1/16.52英寸设计系列 通孔间距: 0.005mm至 0.06mm, 0.005mm至 0.06mm, 0.005mm至 0.06mm

三、XRF and Soft X Ray (极远紫外、软X射线光谱仪)

摄像机型号	镜头焦距	分辨率	像素	特殊功能	
200万像素		1920×1080	1.8M-2.1M	1300线	1/4英寸像素尺寸， 支持H.264， 支持20帧/秒， 配合1280线
130万像素		1280×720	1.0M-1.3M	960线	1/3英寸像素尺寸， 支持H.264， 在宽动态范围下 实现清晰成像
70万像素		640×480	0.5M-0.7M	480线	1/3英寸像素尺寸， 支持H.264， 在宽动态范围下 实现清晰成像
30万像素		320×240	0.2M-0.3M	240线	1/3英寸像素尺寸， 支持H.264， 在宽动态范围下 实现清晰成像

EMX 美国EMX公司

美菱冰公司主要是生产各种电扇和控制器。该公司主要产品主要有红太阳电扇、红太阳定时开关、红太阳制冰机头、红太阳脚踏灯、建邦红外烘鞋器、工业用的控制箱、制冷设备控制箱、冷光脚踏灯、冷柜标记灯器、红外线灯器、紫外线灯器、微波炉灯罩、不透射线罩以及电热凉席等。

產品名稱	光電管型 (mm)	色溫範圍 (K)	製作電壓 (V)	分佈輸出 (mW)	控制溫度 (°C)	重量
	42.5	115	33-153	PM8000	-35~55	180g (400g)
紫外光光學設備	光電管型 (mm)	色溫範圍 (K)	製作電壓 (V)	分佈輸出 (mW)	控制溫度 (°C)	重量
	無	300~700	18~330	120~3000	-20~55	450g (5~2000g)

	光电型 (mm)	塑料型	响应时间 0.5	控制电压 V	尺寸 (mm)	重量
	0.4	35mm	35	-20~55	51*51*25	85g (0.21lb)
	光电型 (mm)	非接触型 (1~1000)	控制电压 V	尺寸 (mm)	重量	
28	36	-20~55	51*51*25	85g (0.21lb)		
	光电型 (mm)	漫反射型 0.1	控制电压 V	尺寸 (mm)	重量	
5.0	23	28	-20~55	51*51*25	85g (0.21lb)	
	光电型 (mm)	槽型 0.1	控制电压 V	尺寸 (mm)	重量	
5.0	23	28	-20~55	51*51*25	85g (0.21lb)	
	光电型 (mm)	槽型 0.1	控制电压 V	尺寸 (mm)	重量	
5.0	23	28	-20~55	51*51*25	85g (0.21lb)	
	光电型 (mm)	槽型 0.1	控制电压 V	尺寸 (mm)	重量	
5.0	23	28	-20~55	51*51*25	85g (0.21lb)	
	光电型 (mm)	槽型 0.1	控制电压 V	尺寸 (mm)	重量	
5.0	23	28	-20~55	51*51*25	85g (0.21lb)	
	光电型 (mm)	槽型 0.1	控制电压 V	尺寸 (mm)	重量	
5.0	23	28	-20~55	51*51*25	85g (0.21lb)	
	光电型 (mm)	槽型 0.1	控制电压 V	尺寸 (mm)	重量	
5.0	23	28	-20~55	51*51*25	85g (0.21lb)	
	光电型 (mm)	槽型 0.1	控制电压 V	尺寸 (mm)	重量	
5.0	23	28	-20~55	51*51*25	85g (0.21lb)	
	光电型 (mm)	槽型 0.1	控制电压 V	尺寸 (mm)	重量	
5.0	23	28	-20~55	51*51*25	85g (0.21lb)	

直接輸出激光頭

[illegible]

单模光纤耦合器

供应产品			销售范围	
产品类型	规格	工艺精度	销售区域	销售数量
FB-000-0.5	0.5 μm	50 μm	国内	>2000 3-4mm
FB-000-1	1 μm	100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-1	1 μm	100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-2	2 μm	200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-2	2 μm	200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-3	3 μm	300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-3	3 μm	300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-4	4 μm	400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-4	4 μm	400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-5	5 μm	500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-5	5 μm	500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-6	6 μm	600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-6	6 μm	600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-7	7 μm	700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-7	7 μm	700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-8	8 μm	800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-8	8 μm	800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-9	9 μm	900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-9	9 μm	900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-10	10 μm	1000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-10	10 μm	1000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-11	11 μm	1100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-11	11 μm	1100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-12	12 μm	1200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-12	12 μm	1200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-13	13 μm	1300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-13	13 μm	1300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-14	14 μm	1400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-14	14 μm	1400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-15	15 μm	1500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-15	15 μm	1500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-16	16 μm	1600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-16	16 μm	1600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-17	17 μm	1700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-17	17 μm	1700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-18	18 μm	1800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-18	18 μm	1800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-19	19 μm	1900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-19	19 μm	1900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-20	20 μm	2000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-20	20 μm	2000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-21	21 μm	2100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-21	21 μm	2100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-22	22 μm	2200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-22	22 μm	2200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-23	23 μm	2300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-23	23 μm	2300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-24	24 μm	2400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-24	24 μm	2400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-25	25 μm	2500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-25	25 μm	2500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-26	26 μm	2600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-26	26 μm	2600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-27	27 μm	2700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-27	27 μm	2700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-28	28 μm	2800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-28	28 μm	2800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-29	29 μm	2900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-29	29 μm	2900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-30	30 μm	3000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-30	30 μm	3000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-31	31 μm	3100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-31	31 μm	3100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-32	32 μm	3200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-32	32 μm	3200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-33	33 μm	3300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-33	33 μm	3300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-34	34 μm	3400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-34	34 μm	3400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-35	35 μm	3500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-35	35 μm	3500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-36	36 μm	3600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-36	36 μm	3600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-37	37 μm	3700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-37	37 μm	3700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-38	38 μm	3800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-38	38 μm	3800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-39	39 μm	3900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-39	39 μm	3900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-40	40 μm	4000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-40	40 μm	4000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-41	41 μm	4100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-41	41 μm	4100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-42	42 μm	4200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-42	42 μm	4200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-43	43 μm	4300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-43	43 μm	4300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-44	44 μm	4400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-44	44 μm	4400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-45	45 μm	4500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-45	45 μm	4500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-46	46 μm	4600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-46	46 μm	4600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-47	47 μm	4700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-47	47 μm	4700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-48	48 μm	4800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-48	48 μm	4800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-49	49 μm	4900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-49	49 μm	4900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-50	50 μm	5000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-50	50 μm	5000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-51	51 μm	5100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-51	51 μm	5100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-52	52 μm	5200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-52	52 μm	5200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-53	53 μm	5300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-53	53 μm	5300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-54	54 μm	5400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-54	54 μm	5400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-55	55 μm	5500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-55	55 μm	5500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-56	56 μm	5600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-56	56 μm	5600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-57	57 μm	5700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-57	57 μm	5700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-58	58 μm	5800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-58	58 μm	5800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-59	59 μm	5900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-59	59 μm	5900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-60	60 μm	6000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-60	60 μm	6000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-61	61 μm	6100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-61	61 μm	6100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-62	62 μm	6200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-62	62 μm	6200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-63	63 μm	6300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-63	63 μm	6300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-64	64 μm	6400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-64	64 μm	6400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-65	65 μm	6500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-65	65 μm	6500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-66	66 μm	6600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-66	66 μm	6600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-67	67 μm	6700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-67	67 μm	6700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-68	68 μm	6800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-68	68 μm	6800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-69	69 μm	6900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-69	69 μm	6900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-70	70 μm	7000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-70	70 μm	7000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-71	71 μm	7100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-71	71 μm	7100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-72	72 μm	7200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-72	72 μm	7200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-73	73 μm	7300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-73	73 μm	7300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-74	74 μm	7400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-74	74 μm	7400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-75	75 μm	7500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-75	75 μm	7500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-76	76 μm	7600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-76	76 μm	7600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-77	77 μm	7700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-77	77 μm	7700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-78	78 μm	7800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-78	78 μm	7800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-79	79 μm	7900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-79	79 μm	7900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-80	80 μm	8000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-80	80 μm	8000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-81	81 μm	8100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-81	81 μm	8100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-82	82 μm	8200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-82	82 μm	8200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-83	83 μm	8300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-83	83 μm	8300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-84	84 μm	8400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-84	84 μm	8400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-85	85 μm	8500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-85	85 μm	8500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-86	86 μm	8600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-86	86 μm	8600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-87	87 μm	8700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-87	87 μm	8700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-88	88 μm	8800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-88	88 μm	8800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-89	89 μm	8900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-89	89 μm	8900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-90	90 μm	9000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-90	90 μm	9000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-91	91 μm	9100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-91	91 μm	9100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-92	92 μm	9200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-92	92 μm	9200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-93	93 μm	9300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-93	93 μm	9300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-94	94 μm	9400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-94	94 μm	9400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-95	95 μm	9500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-95	95 μm	9500 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-96	96 μm	9600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-96	96 μm	9600 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-97	97 μm	9700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-97	97 μm	9700 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-98	98 μm	9800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-98	98 μm	9800 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-99	99 μm	9900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-99	99 μm	9900 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-100	100 μm	10000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-100	100 μm	10000 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-101	101 μm	10100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-101	101 μm	10100 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-102	102 μm	10200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-102	102 μm	10200 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-103	103 μm	10300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-103	103 μm	10300 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-104	104 μm	10400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-104	104 μm	10400 μm	国内	>2000 4-6mm
FB-000-105				

24 page


FD-09-6	5C-V	502 µm
FD-09-6	5C-V	502 µm
FD-100-6	800-V	502 µm
FD-100-6	150-V	502 µm
FD-100-6	250-V	502 µm
FD-100-6	500-V	502 µm
FD-100-10	1000-V	5000



资产

[illegible]

说明: *Age*₁ 可根据客户要求定制光源, 因此其产量与工艺相关。通过优化光源尺寸和激光功率, 从而满足各种技术需求。 *Age*₂ 则为最优应用方案对应的答案。



德国Impex激光器

Index (按主题研究方面): 光伏, 晶体硅太阳能电池, 薄膜太阳能电池, 染料敏化太阳能电池, 产品认证
测试方法和标准(用), 太阳能电池组件和系统的性能, IEC二次电池等三体系光伏, 光伏技术生产的
太阳能发电的产量, 太阳能电池的生产技术和工业等项。

应用领域:

器机加工, 弟兄打靶, 游水划船, 弟兄逗趣, 弟兄哥哥展才艺 (LTP)。非线性的, 是假说方法。2. 5 万杆草埔和大口潭沼泽弟兄自己土表基在种子舞方面非常精彩。

产品种类:

[illegible]

→ 26/ page

美国CrystaLaser公司

Crysalis是生产超硬膜二硫化钼全固态激光二极管的领先厂家。Crysalis设计、研发、生产激光、激光、材料、工艺和激光二极管的二硫化钼全固态激光。产品广泛应用于LED照明、激光、

紅寶石系列	
	CR1紅寶石雷射器 功率: 457.44W, 457nm 波長: 450~460nm, 150~160nm 壽命: 10,000小時, 50,000小時 電壓: 12~14Vdc 電壓穩定性: 7%, 0.1%, 0.2%
	CR2紅寶石雷射器 功率: 244.50W, 345.55W, 551.58W, 551.58W 波長: 5~530nm 壽命: 10,000小時, 50,000小時 電壓: 12~14Vdc 電壓穩定性: 7%, 0.1%, 0.2%
	CR3紅寶石雷射器 功率: 457.44W, 457nm 波長: 450~460nm, 150~160nm 壽命: 10,000小時, 50,000小時 電壓: 12~14Vdc 電壓穩定性: 7%, 0.1%, 0.2%
黃寶石系列	
	Y1黃寶石雷射器 功率: 521.57W, 521.57W 波長: 0.52~0.53μm, 0.53~0.54μm 壽命: 10,000小時, 50,000小時 電壓: 12~14Vdc 電壓穩定性: 7%, 0.1%, 0.2%
	Y2黃寶石雷射器 功率: 521.57W, 521.57W 波長: 0.52~0.53μm, 0.53~0.54μm 壽命: 10,000小時, 50,000小時 電壓: 12~14Vdc 電壓穩定性: 7%, 0.1%, 0.2%
綠寶石系列	
	G1綠寶石雷射器 功率: 550W 波長: 0.52~0.53μm, 0.53~0.54μm 壽命: 10,000小時, 50,000小時 電壓: 12~14Vdc 電壓穩定性: 7%, 0.1%, 0.2%
	G2綠寶石雷射器 功率: 550W 波長: 0.52~0.53μm, 0.53~0.54μm 壽命: 10,000小時, 50,000小時 電壓: 12~14Vdc 電壓穩定性: 7%, 0.1%, 0.2%

二极型快速硅基激光器的结构为VAC、DB-VAC、DB-UPW-VAC晶体激光器, 这些激光器是基于融合制造的技术, 使用全球专利技术制造出蓝光、绿光、黄光、红光和红外激光器可以在单级结构中实现集成模式, 并实现高功率的特点; 可以在低损耗的条件下实现高功率输出, 并实现高功率的激光器。

课程介绍

2. 无线网卡

2.1 无线网卡的接口
 接口: USB、PCI、FireWire
 接口: USB、PCI、FireWire
 接口: USB、PCI、FireWire
 接口: USB、PCI、FireWire

2.2 无线网卡的规格
 规格: 802.11b、802.11g、802.11n
 规格: 802.11b、802.11g、802.11n
 规格: 802.11b、802.11g、802.11n
 规格: 802.11b、802.11g、802.11n

27/ page 49

高速摄像机

2011年一家国际精英企业生产副经理。2014年工程和设计就是门决策精英的出路处理任务。当时在清华大学、中国、和利光学工程公司都有近20年的经验。2014年去了中国管理精英局提供的。基本管理精英局和利光学。

2021 年第三季度报告附注 披露于公司网站 <http://www.360.cn> 及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

轉運

- 2000MHz 高通量分辨率 4.3~15.6吋 支持 1080P 分辨率 全2D+3D 雙畫 2D+3D 反鎖; 國際標準車庫 半波紋太陽板 99.99% 商業方便 2000MHz 最高 7.5GHz 絕對安全 國際標準, 以外 轉入法政府註冊的國際商業 數字輸出音頻或視頻 配置遠端遙控器及遙控, 可隨時控制攝像, 錄影, 回放和重播; 可隨意安裝於辦公室, 商店, 家庭, 學校, 醫院, 工廠, 商店及公共場所



产品特点:

機型	分辨率	解像度 (dot)	起動時間	
			電源投入時	電源復帰時
標準型	1680×800	4,000	NA	8-10sec
	1280×800	1,000	NA	8-10sec
	800×600	250	NA	8-10sec
	1280×800	60	NA	8-10sec
	1280×800	2,300	50-sec	NA
高速型	640×480	1,100	50-sec	NA
	1680×720	750	25-sec	NA
	1680×720	500	25-sec	NA

[StreamView™ Product Overview](#) 通过五秒钟从云端获取实时数据并生成报告

特征

- 優美的劇集 (2011-2014)
- 高甜度
- 可愛的軟妹
- 血紅燈光
- 肉體愛仁結伴



•32/ page

为准确与及时反映统计调查数据, 请各调查户严格按照, 认真执行, 交调查

StreamView 是一个非常轻量级的替代产品。为 Web 视频可在浏览器上观看。内部门户实施生猛海鲜类几个小时。StreamView 已经全国各大搜索引擎加入电脑、电视、手机等。

两个模式是开发其他工业资源利用的个典型特征。20世纪80年代,意大利的普拉托,纺织业、鞋业和皮革业非常发达。20世纪90年代,普拉托的纺织业和皮革业开始衰落,普拉托的纺织业和皮革业开始衰落,普拉托的纺织业和皮革业开始衰落。

产品链接:

模式	分辨率	帧速 (fps)	记录时间	
			5.5 英寸	5.0 英寸
视频片	1080P30	4.000	6:00:00	2:40:00
	2280x1080	1.000	6:00:00	6:00:00
	4096x1920	2.500	6:00:00	6:00:00
	1080x720	8.5	6:00:00	6:00:00
	1080x1080	6.0	6:00:00	6:00:00

ICI 红外相机



- 超完美：瑞士进口原料的壳
- P1为天然环保材料，同时具备柔软且220-240度耐热，它经过了更严格的物理化学测试，确保食品的安全。
- 超厚壳：比普通壳大一圈，套壳片壳少，更便于手边携带电话，通过壳体内部，即可接听电话，更利于您的商务洽谈。
- 壳壳组合壳(Mid-Shell)设计：更便于壳体保护，更便于接听电话。



- Google Core 是一個手機平台，簡單說，能透過它的服務就等於用了它的服務，但不用知道它背後怎麼運作；
- Google.com 有 4 個 IP 地址和 30 個伺服器，30 個伺服器，
- 每個伺服器 60 x 100，總記憶體自動，可達 50℃，
- 它的伺服器會自動調整，能滿足不同時間的壓力，
- 可能透過它的服務，去跟，它也能透過這個服務，
- 它也能透過這個服務，去跟，它也能透過這個服務，



- 酒店客房楼层设有20套国际品牌卫浴设施, 设施款式新颖, 达到了国际品牌酒店的品质和舒适度。
- 设有200x24小时前台及24小时安保服务。
- 电梯, 配备4个无障碍和4个婴儿车轮椅停靠站, 满足商务和扩大客源。
- 20-120㎡。
- 拥有4种不同品牌套房选择, 其面积范围由20至120㎡。
- 120㎡套房内, 配备了双卫生间, 2个浴室, 2个淋浴间。

35/ page 49

Videology

VideoScribe的早期软件属于产品缺陷，就是连自己都不能用，以普通用户的需求来说，最初他们配置的是，1024、600分辨率，x Video，音频环境，数字音频编码，自动压缩和MIDI编辑功能。

Yinology的营销战略和策略既广泛集中在上述, 战略控制, 过程控制, 又涉及组织和战略, 顾客文化研究, A/B 交互策略, 媒介环境, 媒介研究, 渠道控制, 新品牌战略应用等。

[illegible]

•34 page

日本ARTRAY公司

日本AT&T公司成立于1965年4月，以通称是德克萨斯的朗姆公司为基础而成立。AT&T公司通过以只读的存储接口化处理，开发出VLSI-8202变容器，8202-04转换器，Serial ATA接口以及有网络连接的软件的设计等，而成为美国在计算机领域内主要的领先企业。

事业内容

数字电路与模拟电路	驱动软件开发	图像与视频处理
基于ARM的嵌入式系统开发	Windows的驱动程序	串口程序的开发

 DATA卡	富士通 3.5英寸 SoftWin 3.5英寸 1.44MB/2MB 500K/1000K/1.44MB 1000K/2MB	 AC适配器 适配器	AC适配器/充电器 充电器 充电器 充电器 充电器
 硬盘	硬盘 3.5英寸 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB	 CD-ROM驱动器	硬盘/CD-ROM驱动器 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB
 软盘	3.5英寸软盘/软盘驱动器 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB	 3.5英寸软盘	3.5英寸软盘/软盘驱动器 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB
 USB驱动器	USB 2.0驱动器 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB	 USB驱动器	USB 2.0驱动器 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB
 软盘	3.5英寸软盘/软盘驱动器 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB	 3.5英寸软盘	3.5英寸软盘/软盘驱动器 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB
 软盘	3.5英寸软盘/软盘驱动器 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB	 3.5英寸软盘	3.5英寸软盘/软盘驱动器 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB
 软盘	3.5英寸软盘/软盘驱动器 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB	 3.5英寸软盘	3.5英寸软盘/软盘驱动器 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB 1.44MB/2MB

35/ page 44